

## WT050C 2xTLED L1500

911401807681



## Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II

### Allmän information

|             |       |
|-------------|-------|
| Värdetrappa | Värde |
|-------------|-------|

### Ljusteknik

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Färgåtergivningsindex     | - |
| Armaturens ljusfördelning | - |

### Drift och elektricitet

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Ingångsspänning | 220–240 V         |
| Line Frequency  | 50 or 60 Hz       |
| Skyddsklass IEC | Säkerhetsklass II |

### Mekanik och armaturhus

|             |          |
|-------------|----------|
| Total längd | 1 580 mm |
| Total bredd | 93 mm    |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Total höjd                      | 70 mm                                   |
| Mått (höjd × bredd × djup)      | 70 x 93 x 1580 mm                       |
| Material                        | Polykarbonat                            |
| Kod för kapslingsklass          | IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08 [5 J slagtålig]                    |
| Tillbehörsfärg                  | Grå                                     |
| Vinkel                          | -                                       |
| Nettovikt (styck)               | 0,960 kg                                |

### Användning och godkännande


|                    |    |
|--------------------|----|
| CE-märkning        | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |

### Produktdata



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Beställningsproduktnamn  | WT050C 2xTLED L1500 |
| Fullständigt produktnamn | WT050C 2xTLED L1500 |

|                                 |                 |                                           |               |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|
| Full EOC                        | 871016336605099 | EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8710163366050 |
| Beskrivning av lokal kod        | 7220234         | Räknare - antal förpackningar per kartong | 12            |
| Beställningsnummer              | 911401807681    | EAN/UPC - Hölje                           | 8710163366210 |
| Materialnummer (12NC)           | 911401807681    |                                           |               |
| Lokal kod                       | 7220234         |                                           |               |
| Räknare - antal per förpackning | 1               |                                           |               |

## Måttskiss



## Kompatibla tillbehör

| Tillbehörsbild                                                                      | Tillbehörskod | Tillbehörsnamn                       | Webbplats                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|  | 929001875102  | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 | <a href="#">Produktwebbplats</a> |
|  | 929003547402  | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8    | <a href="#">Produktwebbplats</a> |

## Relaterade dokument

| Dokument och certifikat   | Dokumentnamn                 | Ladda ner                 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Installation Instructions | MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf | <a href="#">Ladda ner</a> |

