



Ledinaire Waterproof Tube Housing, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II

Genel Bilgiler

Değer merdiveni	Değer
-----------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	-
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Mekanik ve Muhafaza

Toplam uzunluk	1.580 mm
Genel genişlik	93 mm

Genel yükseklik	70 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	70 x 93 x 1580 mm
Malzeme	Polikarbon
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Aksesuar rengi	Gri
Açı	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,960 kg

Onay ve Uygulama


CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT050C 2xTLED L1500
Tam ürün adı	WT050C 2xTLED L1500
Tam ürün kodu	871016336605099
Sipariş kodu	36605099

Malzeme No. (12NC)	911401807681
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163366050
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163366210

[DIMENSIONALDRAWING]



[COMPATIBLE_ACCESSORIES]

[ACCESSORY_IMAGE]	[ACCESSORY_CODE]	[ACCESSORY_NAME]	[WEBSITE]
	929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	[PRODUCT_WEBSITE]
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	[PRODUCT_WEBSITE]

[RELATEDDOCUMENTS]

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	[DOCUMENT_NAME]	[DOWNLOAD]
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	[DOWNLOAD]

