



Ledinaire Waterproof Tube Housing, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки

Загальна інформація

Сходи вартості	Значення
----------------	----------

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Розширення променя світла світильника	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Загальна довжина	1 580 mm
Загальна ширина	93 mm
Загальна висота	70 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	70 x 93 x 1580 mm
Матеріал	Полікарбонат
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Колір аксесуарів	Сірий
Кут	-
Вага нетто (шт.)	0,960 kg


Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так



Дані про виріб

Назва замовленого виробу	WT050C 2xTLED L1500
Повна назва виробу	WT050C 2xTLED L1500
Повний код виробу	871016336605099
Код замовлення	911401807681
Номер матеріалу (12NC)	911401807681
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8710163366050
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8710163366210

Розміри



Сумісні аксесуари

Зображення аксесуара	Код аксесуара	Назва аксесуара	Веб-сайт
	929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Вебсайт продукту
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Вебсайт продукту

Пов'язані документи

Документи та сертифікати	Назва документа	Завантажити
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Завантажити