



# Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

## BRC010 LED30/765 kit G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

### Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

### Datos del producto

Información general		Tipo de batería	
Controlador incluido	Sí	Tipo de batería	LiFePO4
Nivel	Valor	Amperes por hora de la batería	12 Ah
Período de garantía	1 años	Voltaje de la batería	3.2 V
Información técnica sobre la luz		Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Flujo luminoso	3,000 lm	Tipo de panel	Monocristalino
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Voltaje del panel	4 V
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W	Potencia en vatios máxima del panel	10 W
Índice de producción de color (IRC)	70	Tipo de controlador de carga	PWM
Operación y aspectos eléctricos		Conexión	-
Voltaje de entrada	- V	Cable	-
Frecuencia de línea	- Hz	Tipo de conexión de red	Fuera de la red

# Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

## Controles y atenuación

Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming

## Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
Longitud total	412 mm
Ancho total	203 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 203 x 412 mm
Material	Policarbonato
Ubicación de la batería	Inbuit Luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	1.700 kg


## Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED30/765 kit G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED30/765 kit G2
Full EOC	872110332508299
Código del pedido	911401807703
N.º de material (12NC)	911401807703
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8721103325082
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8721103325204

## Plano de dimensiones



Unit: mm

TYPE	W	L	H	Ø
10000lm	171	371	44.5	40
20000lm	203	412	44.5	50
30000lm	203	412	44.5	50
30000lm	228	395	44.5	50

