



# Accesorio montado en superficie

## RC159Z SMB W60L60

Accessory, Blanco

Los soportes para montaje en superficie proporcionan una solución robusta y eficiente para instalar luminarias empotradas directamente sobre techos sólidos donde no hay sistemas de techo suspendido o modular disponibles. Diseñados para ser compatibles con una amplia gama de luminarias empotradas, los soportes facilitan instalaciones superficiales limpias y profesionales sin comprometer la calidad del sistema ni la integración visual. Su interfaz mecánica precisa garantiza una fijación segura y suficiente espacio interno para el cableado, permitiendo a los instaladores lograr un resultado limpio y sin juntas visibles. Compatibles con varias familias de luminarias—incluyendo SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed y Ledinaire Panel Gen5—los soportes ofrecen un enfoque flexible para el diseño de proyectos al posibilitar el uso de luminarias empotradas en entornos donde la integración en el techo no es posible. Esto reduce la necesidad de variantes adicionales de luminarias y ayuda a minimizar la complejidad del inventario. Diseñados para la comodidad del instalador, los soportes cuentan con un proceso de montaje sencillo que permite una instalación rápida y garantiza un rendimiento fiable a largo plazo. Al facilitar la conversión sencilla de luminarias empotradas a montadas en superficie, los soportes de montaje en superficie aumentan la versatilidad de diseño tanto para especificadores como para instaladores. Consulta siempre las instrucciones de instalación de la familia de luminarias correspondiente para confirmar la compatibilidad antes de la instalación.

### Advertencias y seguridad

- Consulte siempre las instrucciones de instalación tanto del accesorio como de la luminaria seleccionada antes de instalar.
- Asegúrese de que la superficie del techo sea capaz de soportar el peso y los requisitos de fijación de la luminaria montada.
- La instalación debe ser realizada por personal cualificado conforme a las normativas locales de seguridad y las normas de construcción.

# Accesorio montado en superficie

## Datos del producto

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	615,5 mm
Anchura global	615,5 mm
Altura global	78,5 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	79 x 616 x 616 mm
Material	Aluminio
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	Blanco
Peso neto (pieza)	0,980 kg

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RC159Z SMB W60L60
Nombre completo del producto	RC159Z SMB W60L60
Full EOC	872016975214699
Código de pedido	75214699
Código 12NC	911401807787
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169752146
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169752214

## Plano de dimensiones

