



# Akcesorium natynkowe

## RC159Z SMB W60L60

Accessory, Biel

Uchwyty montowane powierzchniowo zapewniają solidne i efektywne rozwiązanie do instalacji wpuszczanych opraw bezpośrednio na solidnych sufitach, tam, gdzie nie ma dostępnych systemów sufitowych podwieszanych lub modułowych. Uchwyty, zaprojektowane do wspierania szerokiej gamy wpuszczanych opraw, umożliwiają czysty i profesjonalny montaż powierzchniowy bez uszczerbku dla jakości systemu lub spójności wizualnej. Ich precyzyjny interfejs mechaniczny zapewnia bezpieczne mocowanie oraz wystarczającą przestrzeń wewnętrzną na okablowanie, umożliwiając instalatorom uzyskanie estetycznego i jednolitego efektu. Kompatybilne z wieloma rodzinami opraw — w tym SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed oraz Ledinaire Panel Gen5 — uchwyty oferują elastyczne podejście do projektowania, umożliwiając zastosowanie opraw wpuszczanych w środowiskach, gdzie integracja z sufitem nie jest możliwa. To ogranicza potrzebę dodatkowych wariantów opraw oświetleniowych i pomaga zminimalizować złożoność stanów magazynowych. Zaprojektowane z myślą o wygodzie instalatora, uchwyty charakteryzują się prostym procesem montażu, który umożliwia szybkie instalowanie i zapewnia niezawodne, długoterminowe działanie. Dzięki umożliwieniu łatwej konwersji opraw z wpuszczanych na natynkowe, uchwyty do montażu powierzchniowego zwiększają elastyczność projektową zarówno dla projektantów, jak i instalatorów. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją montażu odpowiedniej rodziny opraw oświetleniowych, aby potwierdzić kompatybilność przed rozpoczęciem instalacji.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zawsze przed instalacją zapoznaj się z instrukcjami instalacji zarówno akcesorium, jak i wybranej oprawy oświetleniowej.
- Upewnij się, że powierzchnia sufitu jest w stanie utrzymać ciężar oraz spełnić wymagania mocowania zamontowanej oprawy oświetleniowej.
- Instalację musi wykonać wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa i standardami budowlanymi.

# Akcesorium natynkowe

## Dane produktu

### Mechanika i korpus

Całkowita długość	615,5 mm
Całkowita szerokość	615,5 mm
Całkowita wysokość	78,5 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	79 x 616 x 616 mm
Materiał	Aluminium
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	0,980 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

### Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC159Z SMB W60L60
Pełna nazwa produktu	RC159Z SMB W60L60
Full EOC	872016975214699
Kod zamówienia	75214699
Materiał Nr (12NC)	911401807787
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752146
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752214

## Rysunki techniczne

