



Příslušenství pro přisazenou montáž

RC159Z SMB W62L62

Accessory, Bílá

Držáky pro přisazenou montáž poskytují robustní a efektivní řešení pro instalaci zapuštěných svítidel přímo na pevné stropy tam, kde nejsou k dispozici závěsné nebo modulární stropní systémy. Držáky jsou navrženy tak, aby umožňovaly použití široké škály zapuštěných svítidel, tyto držáky umožňují čistou a profesionální přisazenou instalaci, aniž by byla ohrožena kvalita systému nebo vizuální integrace. Jejich přesné mechanické rozhraní zajišťuje bezpečné uchycení a dostatek vnitřního prostoru pro kabeláž, což umožňuje montážníkům dosáhnout čistého výsledku bez viditelných přechodů. Konzole jsou kompatibilní s několika rodinami svítidel – včetně SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed a Ledinaire Panel Gen5 – a nabízejí flexibilní přístup k návrhu projektů tím, že umožňují použití zapuštěných svítidel v prostředích, kde nelze svítidla zabudovat do stropu. To snižuje potřebu dalších variant svítidel a pomáhá minimalizovat komplexitu skladových zásob. Konzole jsou navrženy s ohledem na pohodlí instalatérů a vyznačují se jednoduchým montážním procesem, který umožňuje rychlou instalaci a zároveň zajišťuje spolehlivý dlouhodobý výkon. Povrchově montované konzole umožňují snadnou přeměnu ze zapuštěné na přisazenou montáž, čímž zvyšují všestrannost návrhu pro projektanty i instalatéry. Vždy se před instalací řiďte instalačními pokyny příslušné rodiny svítidel, abyste ověřili kompatibilitu.

Varování a bezpečnost

- Před instalací vždy konzultujte instalační pokyny příslušenství a vybraného svítidla.
- Ověřte, že stropní povrch splňuje požadavky na nosnost a upevnění namontovaného svítidla.
- Instalace musí být provedena kvalifikovaným personálem v souladu s místními bezpečnostními předpisy a stavebními normami.

Údaje o produktu

Příslušenství pro přisazenou montáž

Mechanické a materiály

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Celková délka | 640,5 mm |
| Celková šířka | 640,5 mm |
| Celková výška | 78,5 mm |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 79 x 641 x 641 mm |
| Materiál | Hliník |
| Kód ochrany proti vniknutí | - |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | - |
| Barva příslušenství | Bílá |
| Celková hmotnost (kus) | 1,020 kg |

Certifikace a použití

| | |
|--|-----|
| Značka CE | Ano |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |

Označení a balení

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Objednávací název produktu | RC159Z SMB W62L62 |
| Celý název výrobku | RC159Z SMB W62L62 |
| Full EOC | 872016975215399 |
| Kód objednávky | 75215399 |
| Číslo materiálu (12NC) | 911401807887 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8720169752153 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8720169752221 |

Rozměrové výkresy

