



Accesorio para montaje en superficie

RC159Z SMB W62L62

Accessory, Blanco

Los soportes para montaje en superficie proporcionan una solución robusta y eficiente para instalar luminarias empotradas directamente sobre techos sólidos donde no hay sistemas suspendidos o modulares de techo disponibles. Diseñados para soportar una amplia gama de luminarias empotradas, los soportes posibilitan instalaciones en superficie limpias y profesionales sin comprometer la calidad del sistema ni la integración visual. Su interfaz mecánica precisa asegura una fijación segura y suficiente espacio interno para el cableado, permitiendo a los instaladores lograr una instalación limpia y continua. Compatibles con diversas familias de luminarias—including SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed y Ledinaire Panel Gen5—los soportes ofrecen una solución flexible para el diseño de proyectos al permitir el uso de luminarias empotradas en ambientes donde no puede integrarse al techo. Esto reduce la necesidad de variantes adicionales de luminarias y ayuda a minimizar la complejidad del inventario. Diseñados para la comodidad del instalador, los soportes cuentan con un proceso de montaje sencillo que permite una instalación rápida y garantiza un rendimiento confiable a largo plazo. Al facilitar la conversión sencilla de empotradas a superficiales, los soportes para montaje en superficie incrementan la versatilidad de diseño tanto para especificadores como para instaladores. Siempre consulte las instrucciones de instalación de la familia de luminarias correspondiente para confirmar la compatibilidad antes de instalar.

Advertencias y seguridad

- Siempre consulta las instrucciones de instalación tanto del accesorio como de la luminaria seleccionada antes de instalar.
- Asegúrese de que la superficie del techo sea capaz de soportar el peso y los requisitos de fijación de la luminaria montada.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado de acuerdo con las normativas locales de seguridad y construcción.

Accesorio para montaje en superficie

Datos del producto

Mecánica y carcasa		Información del producto	
Longitud total	640.5 mm	Nombre del producto del pedido	RC159Z SMB W62L62
Ancho total	640.5 mm	Nombre del producto completo	RC159Z SMB W62L62
Altura total	78.5 mm	Full EOC	872016975215399
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	79 x 641 x 641 mm	Código del pedido	911401807887
Material	Aluminio	N.º de material (12NC)	911401807887
Código de protección de ingreso	-	Numerador: cantidad por paquete	1
Código de protección de impacto mec.	-	EAN/UPC: producto/caja	8720169752153
Color del accesorio	Blanco	Numerador: paquetes por caja externa	10
Peso neto (pieza)	1.020 kg	EAN/UPC - Caja	8720169752221

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Plano de dimensiones

