# Felületre szerelési kiegészítő

## RC159Z SMB W62L62

Accessory, Fehér

A felületre szerelhető konzolok robusztus és hatékony megoldást nyújtanak a süllyesztett világítótestek közvetlen, tömör mennyezetre történő felszereléséhez, ahol függesztett vagy moduláris álmennyezeti rendszerek nem állnak rendelkezésre. Úgy tervezték, hogy széles körű süllyesztett világítótesteket támogassanak, a konzolok tiszta és professzionális felületi szerelést tesznek lehetővé a rendszer minőségének vagy vizuális integrációjának kompromittálása nélkül. Pontos mechanikai interfészük biztosítja a biztonságos rögzítést és elegendő belső teret a vezetékezéshez, lehetővé téve a kivitelezők számára, hogy rendezett és zökkenőmentes eredményt érjenek el. Több világítótest-családdal kompatibilis – beleértve a SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed és Ledinaire Panel Gen5 termékeket – a konzolok rugalmas projekttervezési lehetőséget biztosítanak azáltal, hogy lehetővé teszik a süllyesztett világítótestek alkalmazását olyan környezetekben, ahol a mennyezetbe történő integrálás nem megoldható. Ez csökkenti a további világítótest-változatok szükségességét, és segít minimalizálni a készlet összetettségét. A kivitelezők kényelmére tervezett konzolok egyszerű rögzítési folyamatot biztosítanak, amely gyors telepítést tesz lehetővé, miközben megbízható, hosszú távú működést garantálnak. A süllyesztett és felületszerelt alkalmazások egyszerű átalakításával a felületszerelt konzolok növelik a tervezési sokoldalúságot mind a tervezők, mind a kivitelezők számára. Mindig a megfelelő lámpatest család telepítési útmutatója alapján ellenőrizze a kompatibilitást a telepítés előtt.

**Figyelmeztetések és biztonság**

- Mindig ellenőrizze mind a tartozék, mind a kiválasztott lámpatest szerelési útmutatóját a telepítés előtt.
- Győződjön meg arról, hogy a mennyezet felülete elbírja a felszerelt lámpatest súlyát és rögzítési követelményeit.
- A telepítést képzett szakembernek kell elvégeznie a helyi biztonsági előírások és építési szabványok betartásával.

# Felületre szerelési kiegészítő

## Termék adatok

| Mechanika és tokozás | |
|---|---|
| **Teljes hossz** | 640,5 mm |
| **Teljes szélesség** | 640,5 mm |
| **Teljes magasság** | 78,5 mm |
| **Méretek (magasság × szélesség × mélység)** | 79 x 641 x 641 mm |
| **Anyag** | Alumínium |
| **Por és víz elleni védelem kódja** | - |
| **Mech. behatások elleni védelem kódja** | - |
| **A tartozék színe** | Fehér |
| **Nettó tömeg (darab)** | 1,020 kg |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|---|---|
| **CE jelölés** | Igen |
| **Megfelel az EU RoHS irányelvnek** | Igen |

| Termékadatok | |
|---|---|
| **A termék megrendelési neve** | RC159Z SMB W62L62 |
| **Teljes terméknév** | RC159Z SMB W62L62 |
| **Full EOC** | 872016975215399 |
| **Rendelési kód** | 75215399 |
| **Cikkszám (12NC)** | 911401807887 |
| **Számláló – mennyiség csomagonként** | 1 |
| **EAN/UPC – termék/csomagolás** | 8720169752153 |
| **Számláló – csomag külső dobozonként** | 10 |
| **EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás** | 8720169752221 |

## Méretezett rajza




© 2026 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.