



Smartbright T8 Batten

BN012C LED20/NW L1200 G3

Smartbright T8 Batten, 20 W, 2000 lm, 4000 K

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Nilai	Antarmuka kontrol	-
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	2.000 lm	bahan perumahan	Polikarbonat
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Material penutup optik	Polikarbonat
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Lapisan penutup optik	Opal
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Panjang keseluruhan	1.174 mm
Area proyeksi efektif	0,033 m ²	Lebar keseluruhan	28,4 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tinggi keseluruhan	35,7 mm
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	36 x 28 x 1174 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz		
Lonjakan arus	14,3 A		
Konsumsi Daya	20 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0.9		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	10		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

Smartbright T8 Batten

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,246 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.3818, 0.3797, SDCM≤6

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

Data Produk

Nama produk pesanan	BN012C LED20/NW L1200 G3
Nama lengkap produk	BN012C LED20/NW L1200 G3
Kode produk lengkap	871951451779099
Kode urutan	911401807982
No. Material (12NC)	911401807982
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514517790
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8719514518001

Dimensional drawing

