



Accesorio para montaje en superficie

RC159Z SMB W30L120

Accessory, Blanco

Los soportes para montaje en superficie proporcionan una solución robusta y eficiente para instalar luminarias empotradas directamente sobre techos sólidos donde no hay sistemas suspendidos o modulares de techo disponibles. Diseñados para soportar una amplia gama de luminarias empotradas, los soportes posibilitan instalaciones en superficie limpias y profesionales sin comprometer la calidad del sistema ni la integración visual. Su interfaz mecánica precisa asegura una fijación segura y suficiente espacio interno para el cableado, permitiendo a los instaladores lograr una instalación limpia y continua. Compatibles con diversas familias de luminarias—including SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed y Ledinaire Panel Gen5—los soportes ofrecen una solución flexible para el diseño de proyectos al permitir el uso de luminarias empotradas en ambientes donde no puede integrarse al techo. Esto reduce la necesidad de variantes adicionales de luminarias y ayuda a minimizar la complejidad del inventario. Diseñados para la comodidad del instalador, los soportes cuentan con un proceso de montaje sencillo que permite una instalación rápida y garantiza un rendimiento confiable a largo plazo. Al facilitar la conversión sencilla de empotradas a superficiales, los soportes para montaje en superficie incrementan la versatilidad de diseño tanto para especificadores como para instaladores. Siempre consulte las instrucciones de instalación de la familia de luminarias correspondiente para confirmar la compatibilidad antes de instalar.

Advertencias y seguridad

- Siempre consulta las instrucciones de instalación tanto del accesorio como de la luminaria seleccionada antes de instalar.
- Asegúrese de que la superficie del techo sea capaz de soportar el peso y los requisitos de fijación de la luminaria montada.
- La instalación debe ser realizada por personal calificado de acuerdo con las normativas locales de seguridad y construcción.

Accesorio para montaje en superficie

Datos del producto

| Mecánica y carcasa | |
|--|--------------------|
| Longitud total | 1.215.5 mm |
| Ancho total | 315.5 mm |
| Altura total | 78.5 mm |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 79 x 316 x 1216 mm |
| Material | Aluminio |
| Código de protección de ingreso | - |
| Código de protección de impacto mec. | - |
| Color del accesorio | Blanco |
| Peso neto (pieza) | 1.260 kg |

Aprobación y aplicación

| | |
|--|----|
| Marca CE | Si |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Si |

| Información del producto | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nombre del producto del pedido | RC159Z SMB W30L120 |
| Nombre del producto completo | RC159Z SMB W30L120 |
| Full EOC | 872016975216099 |
| Código del pedido | 911401807987 |
| N.º de material (12NC) | 911401807987 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8720169752160 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10 |
| EAN/UPC - Caja | 8720169752238 |

Plano de dimensiones

