



Accessory, Branco

Os suportes para montagem à superfície oferecem uma solução robusta e eficiente para instalar luminárias encastradas diretamente em tetos sólidos, onde não existem sistemas de tetos suspensos ou modulares. Concebidos para suportar uma vasta gama de luminárias encastradas, os suportes permitem instalações de superfície limpas e profissionais, sem comprometer a qualidade do sistema ou a integração visual. A sua interface mecânica precisa garante uma fixação segura e espaço interno suficiente para a cablagem, permitindo aos instaladores obter um resultado limpo e sem falhas. Compatíveis com múltiplas famílias de luminárias—including SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed e Ledinaire Panel Gen5—os suportes oferecem uma abordagem flexível ao design do projeto, viabilizando a utilização de luminárias encastradas em ambientes onde a integração no teto não é possível. Isto reduz a necessidade de variantes adicionais de luminárias e contribui para minimizar a complexidade do inventário. Concebidos para a conveniência do instalador, os suportes dispõem de um processo de montagem direto que permite uma instalação rápida, assegurando simultaneamente um desempenho fiável a longo prazo. Ao permitir a conversão simples de luminárias de aplicação encastrada para montagem à superfície, Surface Mounted Brackets ampliam a flexibilidade do design tanto para especificadores como para instaladores. Consulte sempre as instruções de instalação da família relevante de luminárias para confirmar a compatibilidade antes da instalação.

Avisos e Segurança

- Consulte sempre as instruções de instalação do acessório e da luminária selecionada antes da instalação.
- Certifique-se de que a superfície do teto é capaz de suportar o peso e os requisitos de fixação da luminária montada.
- A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado, de acordo com os regulamentos de segurança locais e as normas de construção.

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	1.215,5 mm
Largura total	315,5 mm
Altura total	78,5 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	79 x 316 x 1216 mm
Material	Alumínio
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Branco
Peso líquido (Peça)	1,260 kg


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RC159Z SMB W30L120
Nome do produto completo	RC159Z SMB W30L120
Código do produto completo	872016975216099
Código de encomenda	75216099
N.º material (12NC)	911401807987
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169752160
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8720169752238

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Desenho dimensional



Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Installation Instructions	RC159Z-SMB-Installation-instruction.PDF	Transferir
Tender text	Tender_Text_911401807987_pt_PT.txt	Transferir