



Accessory, Biel

Uchwyty montowane powierzchniowo zapewniają solidne i efektywne rozwiązanie do instalacji wpuszczanych opraw bezpośrednio na solidnych sufitach, tam, gdzie nie ma dostępnych systemów sufitowych podwieszanych lub modułowych. Uchwyty, zaprojektowane do wspierania szerokiej gamy wpuszczanych opraw, umożliwiają czysty i profesjonalny montaż powierzchniowy bez uszczerbku dla jakości systemu lub spójności wizualnej. Ich precyzyjny interfejs mechaniczny zapewnia bezpieczne mocowanie oraz wystarczającą przestrzeń wewnętrzną na okablowanie, umożliwiając instalatorom uzyskanie estetycznego i jednolitego efektu. Kompatybilne z wieloma rodzinami opraw — w tym SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed oraz Ledinaire Panel Gen5 — uchwyty oferują elastyczne podejście do projektowania, umożliwiając zastosowanie opraw wpuszczanych w środowiskach, gdzie integracja z sufitem nie jest możliwa. To ogranicza potrzebę dodatkowych wariantów opraw oświetleniowych i pomaga zminimalizować złożoność stanów magazynowych. Zaprojektowane z myślą o wygodzie instalatora, uchwyty charakteryzują się prostym procesem montażu, który umożliwia szybkie instalowanie i zapewnia niezawodne, długoterminowe działanie. Dzięki umożliwieniu łatwej konwersji opraw z wpuszczanych na natynkowe, uchwyty do montażu powierzchniowego zwiększają elastyczność projektową zarówno dla projektantów, jak i instalatorów. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją montażu odpowiedniej rodziny opraw oświetleniowych, aby potwierdzić kompatybilność przed rozpoczęciem instalacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zawsze przed instalacją zapoznaj się z instrukcjami instalacji zarówno akcesorium, jak i wybranej oprawy oświetleniowej.
- Upewnij się, że powierzchnia sufitu jest w stanie utrzymać ciężar oraz spełnić wymagania mocowania zamontowanej oprawy oświetleniowej.
- Instalację musi wykonać wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa i standardami budowlanymi.

Mechanika i korpus

Całkowita długość	602 mm
Całkowita szerokość	602 mm
Całkowita wysokość	72 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	72 x 602 x 602 mm
Materiał	Aluminium
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	0,560 kg


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RC059Z SMB W60L60
Pełna nazwa produktu	RC059Z SMB W60L60
Full EOC	872016975217799
Kod zamówienia	75217799
Materiał Nr (12NC)	911401808087
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752177
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752245

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_911401808087_pl_PL.txt	Pobierz
Installation Instructions	Surface-mounted-MI-EU-RC059Z.pdf	Pobierz