



# Акcesуар для поверхневого монтажу

## RC059Z SMB W60L60

Accessory, Білий

Поверхневі кронштейни забезпечують надійне та ефективне рішення для встановлення вбудованих світильників безпосередньо на суцільні стелі, де недоступні підвісні або модульні стельові системи. Розроблені для підтримки широкого спектра вбудованих світильників, кронштейни забезпечують чистий і професійний поверхневий монтаж без шкоди для якості системи чи візуальної інтеграції. Їхній точний механічний інтерфейс забезпечує надійне кріплення та достатній простір для проводки, що дозволяє монтажникам досягти акуратного та безшовного результату. Сумісні з кількома сімействами світильників — включаючи SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed та Ledinaire Panel Gen5 — ці кронштейни пропонують гнучкий підхід до проектування, дозволяючи використовувати вбудовані світильники в умовах, де інтеграція у стелю неможлива. Це зменшує потребу в додаткових варіантах світильників і допомагає мінімізувати складність управління запасами. Розроблені для зручності монтажника, кронштейни мають простий процес монтажу, який забезпечує швидкий монтаж та надійну довгострокову роботу. Завдяки простому переходу з вбудованого на поверхневий монтаж, поверхневі кронштейни підвищують гнучкість дизайну для проектувальників і монтажників. Завжди ознайомлюйтеся з інструкцією з монтажу відповідної серії світильників, щоб перевірити сумісність перед встановленням.

### Попередження та безпека

- Перед встановленням обов'язково ознайомтеся з інструкціями з монтажу як аксесуара, так і вибраного світильника.
- Переконайтеся, що поверхня стелі здатна витримати вагу та вимоги кріплення встановленого світильника.
- Монтаж має виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до місцевих норм безпеки та будівельних стандартів.

### Дані про продукцію

## Акcesуар для поверхневого монтажу

### Механічні деталі й корпус

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Загальна довжина                    | 602 mm            |
| Загальна ширина                     | 602 mm            |
| Загальна висота                     | 72 mm             |
| Розміри (висота x ширина x глибина) | 72 x 602 x 602 mm |
| Матеріал                            | Алюміній          |
| Код захисту від проникнення         | -                 |
| Код захисту від механічного впливу  | -                 |
| Колір акcesуарів                    | Білий             |
| Вага нетто (шт.)                    | 0,560 kg          |

### Затвердження й застосування

|   |     |
|---|-----|
| Знак CE   | Так |
| Відповідає стандартам європейської директиви RoHS | Так |

### Дані про виріб

|  |                   |
|--|-------------------|
| Назва замовленого виробу                 | RC059Z SMB W60L60 |
| Повна назва виробу                       | RC059Z SMB W60L60 |
| Повний код виробу                        | 872016975217799   |
| Код замовлення                           | 911401808087      |
| Номер матеріалу (12NC)                   | 911401808087      |
| Чисельник — кількість в упаковці         | 1                 |
| EAN/UPC — продукт/упаковка               | 8720169752177     |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці | 10                |
| EAN/UPC — корпус                         | 8720169752245     |

## Розміри

