Akcesorium natynkowe

RC059Z SMB W60L120

Accessory, Biel

Uchwyty montowane powierzchniowo zapewniają solidne i efektywne rozwiązanie do instalacji wpuszczanych opraw bezpośrednio na solidnych sufitach, tam, gdzie nie ma dostępnych systemów sufitowych podwieszanych lub modułowych. Uchwyty, zaprojektowane do wspierania szerokiej gamy wpuszczanych opraw, umożliwiają czysty i profesjonalny montaż powierzchniowy bez uszczerbku dla jakości systemu lub spójności wizualnej. Ich precyzyjny interfejs mechaniczny zapewnia bezpieczne mocowanie oraz wystarczającą przestrzeń wewnętrzną na okablowanie, umożliwiając instalatorom uzyskanie estetycznego i jednolitego efektu. Kompatybilne z wieloma rodzinami opraw — w tym SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed oraz Ledinaire Panel Gen5 — uchwyty oferują elastyczne podejście do projektowania, umożliwiając zastosowanie opraw wpuszczanych w środowiskach, gdzie integracja z sufitem nie jest możliwa. To ogranicza potrzebę dodatkowych wariantów opraw oświetleniowych i pomaga zminimalizować złożoność stanów magazynowych. Zaprojektowane z myślą o wygodzie instalatora, uchwyty charakteryzują się prostym procesem montażu, który umożliwia szybkie instalowanie i zapewnia niezawodne, długoterminowe działanie. Dzięki umożliwieniu łatwej konwersji opraw z wpuszczanych na natynkowe, uchwyty do montażu powierzchniowego zwiększają elastyczność projektową zarówno dla projektantów, jak i instalatorów. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją montażu odpowiedniej rodziny opraw oświetleniowych, aby potwierdzić kompatybilność przed rozpoczęciem instalacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zawsze przed instalacją zapoznaj się z instrukcjami instalacji zarówno akcesorium, jak i wybranej oprawy oświetleniowej.
- Upewnij się, że powierzchnia sufitu jest w stanie utrzymać ciężar oraz spełnić wymagania mocowania zamontowanej oprawy oświetleniowej.
- Instalację musi wykonać wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa i standardami budowlanymi.

Akcesorium natynkowe

Dane produktu

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1 202 mm
Całkowita szerokość	602 mm
Całkowita wysokość	72 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	72 x 602 x 1202 mm
Materiał	Aluminium
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	-
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	0,960 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RC059Z SMB W60L120
Pełna nazwa produktu	RC059Z SMB W60L120
Full EOC	872016975220799
Kod zamówienia	75220799
Materiał Nr (12NC)	911401808387
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169752207
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169752276

Rysunki techniczne



© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.