



Smartbright T8 Batten

BN013C LED20/WW L1200 G3

Smartbright T8 Batten, 20 W, 1900 lm, 3000 K

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)		0.9
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	10	
Tangga penawaran	Nilai	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II	
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan		
Flux Cahaya	1.900 lm	Dapat diredupkan	Tidak	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Antarmuka kontrol	-	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Mekanis dan Housing		
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	bahan perumahan	Polikarbonat	
Warna sumber cahaya	830 warm white	Material penutup optik	Polikarbonat	
Area proyeksi efektif	0,034 m ²	Warna Housing	Putih	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Opal	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Panjang keseluruhan	1.186 mm	
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Lebar keseluruhan	28,4 mm	
Lonjakan arus	14,3 A	Tinggi keseluruhan	35,7 mm	
Konsumsi Daya	20 W	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	36 x 28 x 1186 mm	

Smartbright T8 Batten

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,210 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.4338, 0.403, SDCM≤5

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BN013C LED20/WW L1200 G3
Nama lengkap produk	BN013C LED20/WW L1200 G3
Kode produk lengkap	871951451787599
Kode urutan	911401808782
No. Material (12NC)	911401808782
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514517875
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8719514518087

Dimensional drawing

