



Smartbright T8 Batten

BN013C LED10/WW L600 G3

Smartbright T8 Batten, 10 W, 950 lm, 3000 K

Baik untuk bangunan baru maupun renovasi ruangan yang ada, pelanggan menginginkan solusi pencahayaan yang memberikan kualitas cahaya dan penghematan energi yang besar. Jajaran produk LED T8 versi Batten yang baru merupakan pengganti yang sempurna untuk batten biasa dengan lampu fluoresen. Proses pemilihan, pemasangan, dan perawatan sangat mudah – sebuah sakelar sederhana. Jajaran produknya menawarkan pilihan bagi pelanggan dengan berbagai pilihan, batten terpisah, batten dengan sakelar individual dan batten yang dapat tersambung dengan 3 CCT dan 2 Watt.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Nilai	Antarmuka kontrol	-
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	950 lm	bahan perumahan	Polikarbonat
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Material penutup optik	Polikarbonat
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Lapisan penutup optik	Opal
Warna sumber cahaya	830 warm white	Panjang keseluruhan	586 mm
Area proyeksi efektif	0,017 m ²	Lebar keseluruhan	28,4 mm
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tinggi keseluruhan	35,7 mm
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	36 x 28 x 586 mm
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz		
Lonjakan arus	9 A		
Konsumsi Daya	10 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0.9		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	10		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

Smartbright T8 Batten

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,108 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	0.4338, 0.403, SDCM≤5

Toleransi konsumsi daya	+/-10%
-------------------------	--------

Data Produk

Nama produk pesanan	BN013C LED10/WW L600 G3
Nama lengkap produk	BN013C LED10/WW L600 G3
Kode produk lengkap	871951451790599
Kode urutan	911401809082
No. Material (12NC)	911401809082
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514517905
Numerator - Pak per kotak bagian luar	40
EAN/UPC - Kantung	8719514518117

Dimensional drawing

