



Gipskartondecken-Zubehör

RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Accessory, Grau

Gipskartondeckenclips (PCV) bieten eine sichere, effiziente und visuell integrierte Lösung für die Installation kompatibler Einbauleuchten in Gipskartondecken. Speziell für massive und gipsbasierte Deckenstrukturen entwickelt, gewährleisten die Clips eine stabile mechanische Fixierung, ohne dass zusätzliche Deckenrahmen oder komplexes Montagematerial erforderlich sind. Ihre präzise Passform und speziell entwickelte Klemmkraft halten die Leuchte sicher an Ort und Stelle und ermöglichen einen sauberen, bündigen Abschluss, der die ästhetische Integrität der Deckenebene bewahrt. Kompatibel mit mehreren Einbauleuchtenfamilien, darunter SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 und Ledinaire Panel Gen5, ermöglichen die Clips eine zuverlässige Integration von Einbauleuchten in Bereiche, in denen traditionelle T-Gitter- oder Moduldecken nicht verfügbar sind. Dank ihrer einfachen und intuitiven Installationsmethode reduzieren Plaster Ceiling Clips die Installationsdauer und vermeiden unnötige Arbeitsschritte vor Ort, was sie sowohl für Renovierungs- als auch für Neubauprojekte besonders geeignet macht. Sie bieten eine zuverlässige Langzeitleistung mit langlebigen Materialien, die nach Signify-Qualitätsstandards geprüft wurden. Konsultieren Sie stets die Installationsanleitung der ausgewählten Leuchtenfamilie, um die Kompatibilität zu bestätigen und eine korrekte Installation in Gipskartondecken sicherzustellen.

Hinweise

- Überprüfen Sie stets die Deckeneignung und beachten Sie die Installationsanweisungen sowohl für den Clip als auch für die Leuchte.
- Stellen Sie sicher, dass die Gipskartonstruktur die montierte Leuchte sicher tragen kann.
- Die Installation muss von qualifiziertem Personal und gemäß den örtlichen Bauvorschriften durchgeführt werden.

Produkt Daten

Gipskartondecken-Zubehör

Mechanik und Gehäuse

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gesamte Länge | 55 mm |
| Gesamte Breite | 29 mm |
| Gesamte Höhe | 33 mm |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 33 x 29 x 55 mm |
| Material | Stahl |
| Schutzart (IP) | - |
| Schlagfestigkeit (IK) | - |
| Zubehörfarbe | Grau |
| Nettogewicht (Stück) | 0,025 kg |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Bestell-Produktname | RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC |
| Gesamt-Produktcode | 872016975248199 |
| Bestellcode | 75248199 |
| Material-Nr. (12NC) | 911401809287 |
| Anzahl pro Verpackung | 4 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8720169752481 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8720169752535 |

Abmessungsskizzen

