



# CoreLine Recessed Spot gen2

## RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Alumínium, Fehér, IK03 | 0,3 J

A CoreLine Recessed Spot gen2 beváltja a CoreLine ígérését az innovatív, könnyen használható és kiváló minőségű lámpatestek terén. Moduláris felépítése lehetőséget ad az „adott célra való konfigurálásra”, aminek köszönhetően jobban meg tud felelni a konkrét igényeknek. A termékcsalád a választható fényszínnek (CCT), a fényáram, a termékszínnek, a lámpatestház-típusok és a csatlakoztatási lehetőségek széles skáláját kínálja. A CoreLine Recessed Spot gen2 kompakt, egyszerű kialakítása, amely mindig tartalmaz átmenő vezetékvezést lehetővé tevő és a vezetékátmérők/vezeték-keresztmetszetek széles skáláját támogató gyorscsatlakozós aljzatot, zökkenőmentessé teszi a felszerelést. A jó fényminőség, a számos csatlakoztatási lehetőség, a lámpatest hosszú élettartama és a rendszer hatásfoka a CoreLine Recessed Spot gen2 terméket ideális kiemelő jellegű megoldássá teszi spotvilágítást igénylő beltéri alkalmazási területeken.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szítszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, a termék felszerelési útmutatója szerint.

### Termék adatok

Általános információ		Működtetés és elektronika	
Értéklétra	Teljesítmény	Bemeneti feszültség	- V
		Hálózati frekvencia	- Hz

## CoreLine Recessed Spot gen2

IEC védelmi osztály	-
---------------------	---

### Mechanika és tokozás

Teljes magasság	29 mm
Teljes átmérő	95 mm
Anyag	Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03 [0,3 J]
A tartozék színe	Fehér
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,060 kg

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
------------	------

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
---------------------------------	------

### Termékadatok

A termék megrendelési neve	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Teljes terméknév	RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH
Full EOC	871951493844199
Rendelési kód	93844199
Cikkszám (12NC)	911401811384
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514938441
Számláló – csomag külső dobozonként	18
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514938557

