



Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

BRC010 LED50/765 Pro G3

Lampu jalan setapak tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya, dan pengisi daya terpasang di dalam lumener. Braket lengan pemasangan di dinding opsional. Sensor gerakan berbasis gelombang mikro untuk mengoptimalkan otonomi baterai.

Warnings and Safety

- Tidak disarankan untuk memasang lumener ini lebih tinggi dari 4 meter.
- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Bekerja 100% dengan energi surya. Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Frekuensi Garis	- Hz
Tangga penawaran	Nilai	Tipe baterai	LiFePO4
Periode garansi	2 tahun	Jam ampere baterai	20 Ah
		Tegangan baterai	3.2 V
		Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	1000
		Tipe panel	Mono kristalin
		Tegangan panel	5 V
		Watt puncak panel	20 W
		Tipe pengontrol pengisian daya	PWM

Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

Koneksi	-
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Antarmuka kontrol	-
Profil peredupan surya	Preset Dimming
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	638 mm
Lebar keseluruhan	240 mm
Tinggi keseluruhan	50 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	50 x 240 x 638 mm
Material	Polikarbonat
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	2,900 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +45 °C

Data Produk

Nama produk pesanan	BRC010 LED50/765 Pro G3
Nama lengkap produk	BRC010 LED50/765 Pro G3
Kode produk lengkap	872110333684299
Kode urutan	911401811503
No. Material (12NC)	911401811503
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103336842
Numerator - Pak per kotak bagian luar	5
EAN/UPC - Kantung	8721103336965

Dimensional drawing

