



CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminium, Noir, IK03 | 0,3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire offre une option « configurable selon vos besoins » qui répond mieux à vos besoins spécifiques. La gamme offre un large choix de couleur de lumière (CCT), de flux lumineux, de finition de couleur, de types de cadres et d'options de connectivité. La conception compacte et sobre du CoreLine Recessed Spot gen2, qui intègre toujours un connecteur enfichable permettant un câblage en série et prend en charge un large éventail de diamètres de fils/sections transversales, facilite l'installation. La haute qualité de la lumière, les nombreuses options de connectivité, la longue durée de vie du luminaire et la grande efficacité du système font du CoreLine Recessed Spot gen2 une solution d'ornement idéale pour vos applications d'éclairage par spot intérieur.

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Échelle de valeur	Performance	Fréquence linéaire	- Hz
		Classe de protection IEC	-
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	- V	Hauteur totale	29 mm

CoreLine Recessed Spot gen2

Diamètre total	95 mm
Matériaux	Aluminium
Code d'indice de protection	-
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Couleur des accessoires	Noir
Angle	20°
Poids net (pièce)	0,060 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Nom de produit complet	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Full EOC	871951493849699
Code de commande	911401811884
Code 12NC	911401811884
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514938496
Conditionnement par carton	18
EAN/UPC - Boîte	8719514938601

