



CoreLine Recessed Spot gen2

RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Alumínio, Preto, IK03 | 0,3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. O seu design modular permite a opção "configuração à medida" que melhor responde às suas necessidades específicas. A gama oferece um amplo leque de seleção de cor da luz (CCT), fluxo luminoso, acabamento de cor, tipos de estrutura e opções de conectividade. O design compacto e leve do CoreLine Recessed Spot gen2, que incorpora sempre um conector de encaixe que permite a cablagem de entrada/saída e suporta uma vasta gama de diâmetros de fios/área de secção transversal, torna a instalação sem problemas. A elevada qualidade da luz, as inúmeras opções de conectividade, a longa vida útil da luminária e a elevada eficácia do sistema fazem do CoreLine Recessed Spot gen2 uma solução de realce ideal para as suas aplicações de iluminação pontual em interiores.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser instalada e desmontada por um electricista qualificado e cablada de acordo com os regulamentos elétricos da IEE ou os requisitos nacionais mais recentes, conforme as instruções de montagem do produto.

Dados do produto

Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Escala de valor	Performance	Frequência de linha	- Hz
		Classe de proteção IEC	-
Funcionamento e características elétricas		Altura total	29 mm
Tensão de entrada	- V		

CoreLine Recessed Spot gen2

Diâmetro global	95 mm
Material	Alumínio
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Cor do acessório	Preto
Ângulo	20°
Peso líquido (Peça)	0,060 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Nome do produto completo	RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK
Código do produto completo	871951493849699
Código de encomenda	93849699
N.º material (12NC)	911401811884
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514938496
Numerador – Embalagens por caixa exterior	18
EAN/UPC – Caso	8719514938601

