



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 1xTLED L600

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkiäältä vastaan

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Nettopaino	0,400 kg
Arvoasteikko	Hinta-laatu		
Mekaaniset tiedot ja runko		Merkinnät ja luokitukset	
Kokonaispituus	670 mm	CE-merkintä	Kyllä
Kokonaisleveys	69 mm	RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Kokonaiskorkeus	70 mm		
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 69 x 670 mm	Tuotetiedot	
Materiaali	Polykarbonaatti	Tuoteversion nimi	WT050C 1xTLED L600
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	Tuoteversion nimi	WT050C 1xTLED L600
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkiäältä vastaan]	EOC-koodi	872016975324299
Lisävarusteen väri	Gray	12NC-koodi	911401812187
		12NC-koodi	911401812187

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169753242
Tuotepakkausten määrä laatikossa	16

Laatikon EAN-koodi	8720169753334
--------------------	---------------

Mittapiirros

