



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Hinta-laatu
--------------	-------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	670 mm
Kokonaisleveys	93 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 670 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gray
Nettopaino	0,500 kg


Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L600
Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L600
EOC-koodi	872016975325999
12NC-koodi	911401812287
12NC-koodi	911401812287
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169753259
Tuotepakkausten määrä laatikossa	16
Laatikon EAN-koodi	8720169753341

Mittapiirros



L600 2 Tube

Yhteensopivat lisävarusteet

Lisävarusteen kuva	Lisävarusteen koodi	Lisävarusteen nimi	Verkkosivusto
	929003158702	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	Tuotteen verkkosivu
	929003547202	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	Tuotteen verkkosivu

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	WT050C-MI-v2024-01.pdf	Lataa