



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L600

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkiivaltaa vastaan

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Nettopaino	
Arvoasteikko	Hinta-laatu		0,500 kg
Mekaaniset tiedot ja runko		Merkinnät ja luokitukset	
Kokonaispituus	670 mm	CE-merkintä	Kyllä
Kokonaisleveys	93 mm	RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Kokonaiskorkeus	70 mm	Tuotetiedot	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 670 mm	Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L600
Materiaali	Polykarbonaatti	Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L600
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	EOC-koodi	872016975325999
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkiivaltaa vastaan]	12NC-koodi	911401812287
Lisävarusteen väri	Gray	12NC-koodi	911401812287

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169753259
Tuotepakkausten määrä laatikossa	16

Laatikon EAN-koodi	8720169753341
--------------------	---------------

Mittapiirros



L600 2 Tube

