



# Ledinaire Hallenleuchte All-in

## Highbay MB\_Z

### Ledinaire Hallenleuchte All-in, Accessory

Die Ledinaire Hallenleuchte kombiniert das hohe Qualitätsniveau von Philips mit einem wettbewerbsfähigen Preis. Mit einem Schalter kann zwischen den Lichtströmen 15.000, 22.000 und 18.000 Lumen gewählt werden. Ebenso die Lichtfarbe von 4.000, 5.000 oder 6.500 K. Richtig smart wird es mit dem als Zubehör erhältlichen Bewegungssensor, der ganz einfach mittig eingesetzt wird. Mit der Fernbedienung wird dieser schnell und einfach eingestellt. Mit bis zu 155 lm/W ist die Ledinaire Hallenleuchte sparsam und durch die Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80) ein zuverlässiger Einsatz für Ihre Anwendung.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Schutzart (IP)	
Portfolio	Good	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	Nettogewicht (Stück)	0,220 kg
Netzfrequenz	- Hz	Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	-	CE-Zeichen	Ja
Mechanik und Gehäuse		EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Länge	123,5 mm	Produktdaten	
Gesamte Breite	35 mm	Bestell-Produktname	Highbay MB_Z
Gesamte Höhe	97 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	Highbay MB_Z
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	97 x 35 x 124 mm	Gesamt-Produktcode	872016975380899
Material	Stahl	Bestellcode	75380899
		Material-Nr. (12NC)	911401813087

# Ledinaire Hallenleuchte All-in

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103304308
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20

EAN Umverpackung	8720169753808
------------------	---------------

## Abmessungsskizzen

