



# Smartbright T5 長板燈 G2

## BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V

Smartbright T5 長板燈 G2, 4.5 W, 405 lm, 3000 K

BN098 G2 長板燈有實心纖薄的聚碳酸酯外殼，適用狹窄的凹槽。共計 3 款 CCT 和 4 種不同尺寸及流明套件組，合組彈性組合方案。

### 产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

  

照明技術	
光通量	405 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	白色
有效投射面積	0.00715 m <sup>2</sup>

  

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	6.53 A
耗電量	4.5 W
功率因數 (比值)	0.4
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	12

  

保護等級 IEC	
安全等級 II	

  

控制與調光	
可調光	否
控制介面	-

  

機械與外罩	
外殼材質	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	325 mm
整體寬度	22 mm
整體高度	34 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	34 x 22 x 325 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	-
淨重 (個)	0.092 kg

## Smartbright T5 長板燈 G2

### 認證與應用

易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-10 至 +40 °C

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.43, 0.40), SDCM≤6
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V
--------	--------------------------------

完整產品名稱	BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V
完整產品代碼	871951493947999
訂單代碼	911401814784
材質 Nr. (12NC)	911401814784
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514939479
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8719514939950

## 二维绘图

