# CoreLine Einbaustrahler Gen2

## RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Accessory, Aluminium, Weiß, IK03 | 0,3 J

Der Einbaustrahler CoreLine gen2 löst das Versprechen von CoreLine ein: innovative, bedienfreundliche und hochwertige Leuchten. Das modulare Design ermöglicht die Option „Konfigurieren, um zu passen“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Das Sortiment bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistung, farblichen Ausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Dank des kompakten und leichten Designs des CoreLine Einbaustrahlers gen2, der stets mit einem Schnellsteckverbinder ausgestattet ist, wodurch er das Ein- und Ausschleifen ermöglicht und zahlreiche Kabeldurchmesser/Querschnitte unterstützt, gelingt die Installation im Handumdrehen. Ihre hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Leuchten-Lebensdauer sowie die hohe Lichtausbeute des Systems machen den Einbaustrahler CoreLine gen2 zur idealen Akzentlösung für den Einsatz Ihrer Spot-Leuchten im Innenbereich.

### Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| **Portfolio** | Better |

| Betrieb und Elektrik | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | - V |
| **Netzfrequenz** | - Hz |
| **IEC-Schutzklasse** | - |

| Mechanik und Gehäuse | |
|---|---|
| **Gesamte Höhe** | 29 mm |

# CoreLine Einbaustrahler Gen2

| | |
|---|---|
| **Gesamter Durchmesser** | 85 mm |
| **Material** | Aluminium |
| **Schutzart (IP)** | - |
| **Schlagfestigkeit (IK)** | IK03 [0,3 J] |
| **Zubehörfarbe** | Weiß |
| **Winkel** | - |
| **Nettogewicht (Stück)** | 0.040 kg |

| **Genehmigung und Anwendung** | |
|---|---|
| **CE-Zeichen** | Ja |
| **EU RoHS-konform** | Ja |

| **Produktdaten** | |
|---|---|
| **Bestell-Produktname** | RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH |
| **Gesamt-Produktcode** | 871951494111399 |
| **Bestellcode** | 8719514941113 |
| **Material-Nr. (12NC)** | 911401823784 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **EAN/UPC – Produkt/Kiste** | 8719514941113 |
| **Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 18 |
| **EAN Umverpackung** | 8719514941502 |

## Abmessungsskizzen




© 2026 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.