



CoreLine Indbygningsspot Gen2

RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Accessory, Aluminium, Aluminium, IK03 | 0,3 J

CoreLine Indbygget Spot gen2 lever op til CoreLine-løftet om innovative og brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Dets modulære design giver mulighed for "konfigurer til at passe", der bedre svarer til dine specifikke behov. Serien tilbyder et bredt udvalg af farvetemperatur (CCT), lysudbytte, farvefinish, rammetyper og tilslutningsmuligheder. CoreLine Indbygget Spot gen2s kompakte og lette design, der altid inkorporerer et push-in-stik, muliggør ledningsføring og understøtter samtidig en lang række ledningsdiametre/tværsnitsarealer, gør installationen problemfri. Høj lyskvalitet, talrige tilslutningsmuligheder, lang armaturlevetid og høj systemeffektivitet gør CoreLine Indbygget Spot gen2 til en ideel accentløsning til dine indendørs spotbelysningsapplikationer.

Advarsler og sikkerhed

- Armaturet skal installeres og demonteres af en kvalificeret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE elektriske regler eller de nationale krav i henhold til produktets monteringsvejledning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Beskyttelsesklasse IEC	
Værditrappe	ydelse		-
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsspænding	- V	Samlet højde	29 mm
Linjefrekvens	- Hz	Samlet diameter	85 mm
		Materiale	Aluminium
		Kode for indtrængningsbeskyttelse	-

CoreLine Indbygningsspot Gen2

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Farve på tilbehør	Aluminium
Vinkel	20°
Nettovægt (stykke)	0,050 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70
	ALU

Det fulde produkt navn	RS155Z CFRM RND-ADJUST D70
	ALU
Full EOC	871951494115199
Ordrekode	911401824184
Materialenr. (12NC)	911401824184
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514941151
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
EAN/UPC – kasse	8719514941540

Målskitse

