



CoreLine Recessed Spot gen2

RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH HALOX100

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminium, Blanc, IK03 | 0,3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire offre une option « configurable selon vos besoins » qui répond mieux à vos besoins spécifiques. La gamme offre un large choix de couleur de lumière (CCT), de flux lumineux, de finition de couleur, de types de cadres et d'options de connectivité. La conception compacte et sobre du CoreLine Recessed Spot gen2, qui intègre toujours un connecteur enfichable permettant un câblage en série et prend en charge un large éventail de diamètres de fils/sections transversales, facilite l'installation. La haute qualité de la lumière, les nombreuses options de connectivité, la longue durée de vie du luminaire et la grande efficacité du système font du CoreLine Recessed Spot gen2 une solution d'ornement idéale pour vos applications d'éclairage par spot intérieur.

Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

Données du produit

| Informations générales | | Mécanique et boîtier | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Échelle de valeur | Performance | Fréquence linéaire | - Hz |
| | | Classe de protection IEC | - |
| Fonctionnement et électricité | | Hauteur totale | 29 mm |
| Tension d'entrée | - V | | |

CoreLine Recessed Spot gen2

| | |
|---|--------------|
| Diamètre total | 85 mm |
| Matériaux | Aluminium |
| Code d'indice de protection | - |
| Code de protection contre les chocs méca. | IK03 [0,3 J] |
| Couleur des accessoires | Blanc |
| Angle | 20° |
| Poids net (pièce) | 0,050 kg |

Approbation et application

| | |
|---------------------------------|-----|
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit de la commande | RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH HALOX100 |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Nom de produit complet | RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH HALOX100 |
| Full EOC | 871951494117599 |
| Code de commande | 911401824384 |
| Code 12NC | 911401824384 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Code EAN - Produit/Boîte | 8719514941175 |
| Conditionnement par carton | 18 |
| EAN/UPC - Boîte | 8719514941564 |

Schéma dimensionnel

