



GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED19S/840 PSU L600

GreenPerform Waterproof G3, 15 W, 1900 lm, 4000 K, 114°

GreenPerform Waterproof G3 最適合長時段燈照的場合，是不可多得的首選系列。它不只提供絕佳的光學效能，同時也傳遞貨真價實的節能成效。也因為無縫搭配 IoT 軟體如 Interact 之故，它也提供客製化、方便性和資料導向見解的選項。

安全提示

- 紫外線輻射會隨著時間的推移而損壞材料，導致防水密封性能下降，IP65 防護等級失效。
- 請勿將燈具安裝在陽光直射的地方。


产品数据

一般資訊		光學裝置	
光源可更換	無	光源色彩	840 中性白光
裝置部件數量	單位	光學裝置類型	-
內附驅動器	是	燈具光束角度	114°
照明 source 引擎類型	LED	運轉與電力	
客戶服務標籤	是	輸入電壓	220 至 240 V
價值階梯	效能	線路頻率	50 or 60 Hz
保固期	3 年+註冊後 2 年	初始 CLO 功耗	- W
照明技術		平均 CLO 功耗	- W
光通量	1,900 lm	湧入電流	3.58 A
相關色溫 (標準)	4000 K	浪湧時間	40 ms
光效 (額定) (標準)	127 lm/W	耗電量	15 W
演色性指數 (CRI)	>80	功率因數 (比值)	0.9
光源光束角度	120 °	連續照明	-
		續線	-

GreenPerform Waterproof G3

16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24
保護等級 IEC	安全等級 I
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
最高調光等級	不適用
機械與外罩	
外殼材質	聚碳酸酯樹脂
反光器材質	鋼鐵
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	不鏽鋼
外罩色彩	灰色
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	665 mm
整體寬度	80 mm
整體高度	85 mm
整體直徑	80 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	85 x 80 x 665 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
光學罩類型	-
淨重 (個)	0.800 kg
認證與應用	
灼熱絲測試	溫度 850°C、持續時間 30 秒

二维绘图



易燃性標誌	-
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	無
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.38,0.38)
功耗容差	+/-10%
長期效能 (符合 IEC 標準)	
5000 h 下的驅動器故障率	1 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	42,000 h
中值使用壽命 L90B50	20,000 h
產品資料	
下訂產品名稱	WT198C LED19S/840 PSU L600
完整產品名稱	WT198C LED19S/840 PSU L600
完整產品代碼	692234198271299
訂單代碼	911401825580
材質 Nr. (12NC)	911401825580
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6922341982712
分子 - 每一外盒包裝	9
EAN/UPC - 箱	6922341982743

GreenPerform Waterproof G3

