



# CoreLine tubular waterproof gen2

## WT210Z G2 SW2

CoreLine tubular waterproof gen2, Accessory, Stål

CoreLine Tubular Waterproof lever op til CoreLine løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det er et pålideligt og energieffektivt lysarmatur med meget lang levetid, der fås i to versioner til forskellige anvendelser. Den ammoniakbestandige version med PMMA rør er ideel til belysningsløsninger i stalde og fødevarerindustrien, mens PC versionen tilbyder et moderne og industrielt design, som egner sig til en bred vifte af anvendelser inden for almen belysning. Begge versioner leverer høj beskyttelse mod støv, vand og mekaniske påvirkninger, hvilket gør dem velegnede til krævende og specialiserede miljøer. CoreLine Tubular Waterproof WT210C bidrager til betydelige energibesparelser og reducerede vedligeholdelsesomkostninger og kan installeres hurtigt og helt uden værktøj takket være formonteret gennemfortrådning og eksternt stik, så armaturet ikke behøver at blive åbnet ved installation. De vandtætte armaturer giver stor fleksibilitet ved installation og kan monteres både i loftet og nedhængt, indendørs såvel som i beskyttede udendørs omgivelser. Serien fås desuden med flere styringsmuligheder, herunder tænd/sluk, DALI dæmpning samt en Interact-klar version med integreret trådløs kommunikation, der kan anvendes sammen med Interact gateways, sensorer og software.

### Produkt data

| Generelle oplysninger |          | Samlet bredde                | 15 mm             |
|-----------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| Værditrappe           | ydelse   | Samlet højde                 | 15 mm             |
| Mekanik og armaturhus |          | Mål (højde x bredde x dybde) | 15 x 15 x 1050 mm |
| Samlet længde         | 1.050 mm | Materiale                    | Rustfrit stål     |
|                       |          | Farve på tilbehør            | Stål              |

## CoreLine tubular waterproof gen2

|   |  |
|---|--|
| Nettovægt (stykke)                      | 0,070 kg   |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |  |
| CE-mærke                                | Ja   |
| EU RoHS-godkendt                        | Ja   |
| <b>Bæredygtighedsdata</b>               |  |
| Reparationsklasse                       | Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret. |
| <b>Produktdata</b>                      |  |
| Ordreprodukt navn                       | WT210Z G2 SW2  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Det fulde produkt navn                               | WT210Z G2 SW2   |
| Full EOC   | 872110332965399 |
| Ordrekode  | 911401828188    |
| Materialenr. (12NC)                                  | 911401828188    |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1               |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8721103329653   |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 50              |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8721103329820   |

### Målskitse

