



CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, Accessory, Stahl

Die CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2 verbindet hohe Qualität und Beständigkeit mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und Lichtqualität. Mit einer sehr langen Lebensdauer (100.000h L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer sehr hohen Schutzklasse (IP67/ IP69K und IK08/IK10) ist die Gen2 besonders hochwertig verarbeitet und beständig. Sie ist in zwei Versionen erhältlich (PMMA und PC), um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Die ammoniakresistenten und DLG-zertifizierten PMMA-Typen eignen sich für die Beleuchtung von Tieren (exkl. Geflügel), Nutztvieh und Lebensmitteln. Außerdem sind diese Typen stärker resistent gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung. Die PC-Typen bieten ein modernes und industrielles Design, welches für verschiedene allgemeine Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden kann. Dank der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung, den externen Steckverbindern (Leuchte muss nicht geöffnet werden), verschiebbarer Montageklammern und einem umfassenden Montagezubehörs ist die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2 besonders flexibel und schnell zu installieren. Gleichzeitig bietet die stufenlos drehbare Opaloptik eine homogene und breitstrahlende Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können im Innen- und (geschützten) Außenbereichen montiert werden. Neben den schaltbaren Typen sind auch DALI- (kabelgebundene Steuerung) und InteractReady-Ausführungen (kabellose Steuerung) erhältlich.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Better
-----------	--------


Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	1.050 mm
Gesamte Breite	15 mm
Gesamte Höhe	15 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	15 x 15 x 1050 mm
Material	Edelstahl
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0,070 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen



Produktdaten

Bestell-Produktname	WT210Z G2 SW2
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT210Z G2 SW2
Gesamt-Produktcode	872110332965399
Bestellcode	8721103329653
Material-Nr. (12NC)	911401828188
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103329653
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8721103329820

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_911401828188_de_AT.txt	Herunterladen 

