



# CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2

## WT210Z G2 SW2

CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2, Accessory, Staal

CoreLine Tubular Waterproof voldoet aan de CoreLine belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen. CoreLine Tubular Waterproof is een betrouwbare, efficiënte armatuur met een zeer lange levensduur en is verkrijgbaar in twee versies om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften. De ammoniakbestendige armatuur (PMMA buis) is geschikt voor dierverlichting, veehouderij en voedseltoepassingen, terwijl de versie met PC buis een modern en industrieel ontwerp biedt dat geschikt is voor een breed scala aan algemene verlichtingstoepassingen. Beide versies worden geleverd met aanzienlijke stof-, water- en schokbescherming, waardoor ze relevant zijn voor specifieke toepassingen. CoreLine Tubular Waterproof WT210C armaturen beloven energiebesparing en minder onderhoud. Ze kunnen in een mum van tijd en zonder gereedschap worden geïnstalleerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en een externe connector, waardoor de armatuur niet hoeft te worden geopend. Deze waterdichte verlichtingsoplossingen zijn flexibel te monteren aan plafonds of op te hangen in zowel binnen- als (beschermde) buitenomgevingen. Deze familie biedt ook de keuze uit aan/uit, DALI-dimmen en een Interact ready optie met geïntegreerde draadloze communicatie, die gebruikt kan worden met Interact gateways, sensoren en software.

### Product gegevens

#### Algemene informatie

|              |       |
|--------------|-------|
| Waardeschaal | Beter |
|--------------|-------|

#### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                |          |
|----------------|----------|
| Totale lengte  | 1.050 mm |
| Totale breedte | 15 mm    |
| Totale hoogte  | 15 mm    |

## CoreLine waterdicht buisarmatuur gen2

|   |   |
|---|---|
| <b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b> 15 x 15 x 1050 mm |   |
| <b>Materiaal</b>  | Roestvast staal   |
| <b>Accessoirekleur</b>  | Staal   |
| <b>Nettogewicht (per stuk)</b>                                  | 0,070 kg  |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>                             |   |
| <b>CE-markering</b>   | Ja  |
| <b>Conform EU RoHS-richtlijn</b>                                | Ja  |
| <b>Duurzaamheidsgegevens</b>                                    |   |
| <b>Reparatieklasse</b>  | Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden. |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Productgegevens</b>                  |                 |
| <b>Productnaam voor bestelling</b>      | WT210Z G2 SW2   |
| <b>Volledige productnaam</b>            | WT210Z G2 SW2   |
| <b>Full EOC</b>                         | 872110332965399 |
| <b>Bestelcode</b>                       | 8721103329653   |
| <b>Materiaalnr. (12NC)</b>              | 911401828188    |
| <b>Lokale code</b>                      | 8721103329653   |
| <b>Numerator - Aantal per pak</b>       | 1               |
| <b>EAN/UPC - product/behuizing</b>      | 8721103329653   |
| <b>Numerator - Dozen per buitendoos</b> | 50              |
| <b>EAN/UPC - Case</b>                   | 8721103329820   |

### Maatschets

