



## CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, Accessory, Stahl

Die CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte Gen2 verbindet hohe Qualität und Beständigkeit mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und Lichtqualität. Mit einer sehr langen Lebensdauer (100.000h L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer sehr hohen Schutzklasse (IP67/ IP69K und IK08/IK10) ist die Gen2 besonders hochwertig verarbeitet und beständig. Sie ist in zwei Versionen erhältlich (PMMA und PC), um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Die ammoniakresistenten und DLG-zertifizierten PMMA-Typen eignen sich für die Beleuchtung von Tieren (exkl. Geflügel), Nutzvieh und Lebensmitteln. Außerdem sind diese Typen stärker resistent gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung. Die PC-Typen bieten ein modernes und industrielles Design, welches für verschiedene allgemeine Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden kann. Dank der vorinstallierten Durchgangsverdrahtung, den externen Steckverbindern (Leuchte muss nicht geöffnet werden), verschiebbarer Montageklammern und einem umfassenden Montagezubehörs ist die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2 besonders flexibel und schnell zu installieren. Gleichzeitig bietet die stufenlos drehbare Opaloptik eine homogene und breitstrahlende Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können im Innen- und (geschützten) Außenbereichen montiert werden. Neben den schaltbaren Typen sind auch DALI-

(kabelgebundene Steuerung) und InteractReady-Ausführungen (kabellose Steuerung) erhältlich.

## Allgemeine Informationen

|           |        |
|-----------|--------|
| Portfolio | Better |
|-----------|--------|

## Mechanik und Gehäuse

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamte Länge                       | 1.100 mm          |
| Gesamte Breite                      | 21,5 mm           |
| Gesamte Höhe                        | 11 mm             |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 11 x 22 x 1100 mm |
| Material                            | Edelstahl         |
| Zubehörfarbe                        | Stahl             |
| Nettogewicht (Stück)                | 0,320 kg          |


## Genehmigung und Anwendung

|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

## Produktdaten

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bestell-Produktname             | WT210Z G2 SC    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | WT210Z G2 SC    |
| Gesamt-Produktcode              | 872110332966099 |
| Bestellcode                     | 8721103329660   |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401828288    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8721103329660   |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50              |
| EAN Umverpackung                | 8721103329837   |

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname                                                                      | Herunterladen                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tender text GAEB          | Philips_CoreLine-Tubular-Rohrleuchte-Gen2_WT210Z-G2-SC_GAEB-Ausschreibungtext.x81 | <a href="#">Herunterladen</a> |
| Tender text               | Tender_Text_911401828288_de_DE.txt                                                | <a href="#">Herunterladen</a> |

