



CoreLine Panel gen6

RC132A G6 WIA 29W 0.65A

CoreLine Panel gen6, Accessory

Philips CoreLine Panel gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och utmärkt belysning med enkel installation. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa Allt-i-ett-funktion erbjuder tre olika ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Därför blir det lätt att välja rätt produkt, du får möjligheten att tillgodose kundens behov på plats och färre produktkoder i lager. Det går enkelt och snabbt att installera LED-panelen CoreLine RC132V tack vare produktens snabbkontakt eller flywire. CoreLine-serien har Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, och är redo att användas med Interact-gateways, -sensorer och -programvara.

Produktdata

Allmän information	
Värde	Prestanda
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	200–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	Trådlös
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Mekanik och armaturhus	
Total längd	410 mm
Total bredd	100 mm

Total höjd	63 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	63 x 100 x 410 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Nettovikt (styck)	0,295 kg
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC132A G6 WIA 29W 0.65A
Fullständigt produktnamn	RC132A G6 WIA 29W 0.65A
Full EOC	872110333013099

CoreLine Panel gen6

Beställningsnummer	911401830688
Materialnummer (12NC)	911401830688
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8721103330130

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8721103330161

Måttskiss

