



# SmartBright G3 LED Floodlight

## BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM

SmartBright G3 LED Floodlight, 36000 lm, 300 W, 865 cool daylight, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan diatur

Lampu Sorot LED SmartBright G3 adalah penerus baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ini memberikan kemanjuran tinggi dan penghematan energi yang luar biasa.

### Product data

Informasi Umum		Area proyeksi efektif	
Jumlah unit alat	2 unit	0,164 m <sup>2</sup>	
Alat	EB [Elektronik]	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Lonjakan arus	125 A
Tangga penawaran	Nilai	Waktu masuk tiba-tiba	0,05 ms
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	300 W
Flux Cahaya	36.000 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	120 lm/W	Kabel	Kabel 1,0 m tanpa konektor 3 pin
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	8
Jumlah sumber cahaya	1	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Sudut sumber cahaya	110 °	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Kontrol dan Peredupan	
Tipe optik	Simetris 110°	Dapat diredupkan	-
Penyebaran sinar lampu luminer	110°	Antarmuka kontrol	-

# SmartBright G3 LED Floodlight

Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
<b>Mekanis dan Housing</b>	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Kaca
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Abu-abu
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan diatur
Lapisan penutup optik	Jernih
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [6 J]
Tipe penutup optik	Kaca keras
Berat Bersih (Bagian)	6,200 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	-25 °C hingga 50 °C

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Kromatisitas awal	(0.313,0.337) SDCM≤5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

## Data Produk

Nama produk pesanan	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM
Nama lengkap produk	BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM
Kode produk lengkap	872016976228299
Kode urutan	911401831087
No. Material (12NC)	911401831087
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169762282
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8720169762336

## Dimensional drawing

