



Essential SmartBright Solar Indoor Suspended

SP010P LED7/765

Kit solar suspendido de interior para instalar con sus propias manos, con batería de Litio integrada y panel solar en el envase. Interruptor selector integrado para elegir entre diferentes modos de iluminación preestablecidos.

Advertencias y seguridad

- Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse debidamente bajo la luz solar antes de usar.

Datos del producto

Información general		Tipo de conexión de red	
Controlador incluido	Sí	Fuera de la red	
Nivel	Valor		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	700 lm	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Capacidad de configuración	Configurable
Índice de producción de color (IRC)	>70	Perfil de regulación solar	On-board selector switch to chose from following pre-set modes - On 3Hrs Mode(Initial 700lumen 100%) ; 6Hrs Mode ; 12Hrs Mode ; SOS Flash ; Off
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	Ion de litio - NMC	Longitud total	95 mm
Tipo de panel	Policristalino	Ancho total	95 mm
Voltaje del panel	5 V	Altura total	154 mm
Potencia en vatios máxima del panel	2 W	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	154 x 95 x 95 mm
		Material	Acilonitrilo butadieno estireno

Essential SmartBright Solar Indoor Suspended

Ubicación de la batería	In-built
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	0.450 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SP010P LED7/765

Nombre del producto completo	SP010P LED7/765
Full EOC	692382865656099
Código del pedido	911401831902
N.º de material (12NC)	911401831902
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828656560
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6923828656638

Plano de dimensiones

