



Essential SmartBright Solar Indoor Suspended

SP010P LED7/765

Kit DIY suspendu intérieur solaire avec batterie au lithium intégrée et panneau solaire dans la même boîte. Sélecteur intégré permettant de sélectionner l'un des modes d'éclairage prédéfinis.

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Commandes et gradation	
Ballast/pilote inclus	Oui	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Échelle de valeur	Valeur	Possibilités de configuration	Configurable
Données techniques de l'éclairage		Profil de gradation solaire	On-board selector switch to chose from following pre-set modes - On 3Hrs Mode (Initial 700lumen 100%) ; 6Hrs Mode ; 12Hrs Mode ; SOS Flash ; Off
Flux lumineux	700 lm	Mécanique et boîtier	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Longueur totale	95 mm
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Largeur totale	95 mm
Fonctionnement et électricité		Hauteur totale	154 mm
Type de piles	Lithiumion - NMC	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	154 x 95 x 95 mm
Type de panneau	Polycristallin	Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Tension du panneau	5 V	Emplacement de la batterie	In-built
Intensité de crête du panneau	2 W	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Type de connexion au réseau	Hors réseau		

Essential SmartBright Solar Indoor Suspended

Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	0,450 kg
Approbation et application	
Plage de température ambiante	0 à +45 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SP010P LED7/765
Nom de produit complet	SP010P LED7/765

Full EOC	692382865656099
Code de commande	911401831902
Code 12NC	911401831902
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828656560
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC – Boîte	6923828656638

Schéma dimensionnel

