

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 2000 lm, 20 W, 865 soğuk gün ışığı, 110°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.


Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite		Geniş ışın
Sürücü	-	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Tertibat dahildir	Evet	Etkili projeksiyon alanı	0,01 m²
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Değer	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Garanti süresi	2 yıl	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Kalkış Akımı	2 A
Işık Akısı	2.000 lm	Ani akım süresi	0,03 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Güç Tüketimi	20 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık kaynağı sayısı	1	Kablo	Fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
Işık kaynağının ışın açısı	110 °	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	104
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı	Rastgele anahtara uygun	Hayır

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Siyah
Montaj cihazı	Montaj ayağı
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	138 mm
Genel genişlik	122 mm
Genel yükseklik	27 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	27 x 122 x 138 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Temperlenmiş cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,270 kg
Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Boyutlu çizim



CE işareti	Hayır
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.34) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM
Tam ürün adı	BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM
Tam ürün kodu	872016952237499
Sipariş kodu	52237499
Malzeme No. (12NC)	911401832286
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169522374
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	36
EAN/UPC - Kutu	8720169522619

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

