



Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

WL055V LED6S/840 PSU WH

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Strålevinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Advarsler og sikkerhed

- For versioner med MDU (Motion Detection Unit):
- Sensorernes dækning kan variere afhængigt af, om de anvendes indendørs eller udendørs.
- Ved kraftig vind og regn kan sensoren blive udløst, hvis der ikke er tilstrækkelig beskyttelse mod disse påvirkninger, såsom vægge eller tag
- Enhver vibration eller bevægelse kan udløse sensoren. Sørg for, at sensoren er placeret langt væk fra enhver sådan kontinuerlig signal.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej
Lighting Technology	LED
Værditrappe	Værdi
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk	
Lysstrøm	630 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	110 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Strålevinkel 110°
Armatur til lysstrålespredning	110°

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Unified Glare Rating – CEN	25
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	4 A
Starttid	0,02 ms
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0.82
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	79
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	374 mm
Samlet bredde	150 mm
Samlet højde	82 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	82 x 150 x 374 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Nettovægt (stykke)	0,700 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	SDCM≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L65

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.
Indlejret kulstof (A1-A3)	9,83 kg CO ₂ e
Andel af genbrugsmateriale i produktet	6,84 %
Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt	52,8 %
GWP i alt B6 (kg CO ₂ -ækv.) Deklareret enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO ₂ e / kWh)
GWP samlet B6 (kg CO ₂ -ækv./kWh) – funktional enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO ₂ e / kWh)

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL055V LED6S/840 PSU WH
Det fulde produktnavn	WL055V LED6S/840 PSU WH
Full EOC	871016334942899
Ordrekode	911401834980
Materialenr. (12NC)	911401834980
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163349428
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163349442

Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Målskitse

