



Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 10000 lm, 100 W, 865 cool daylight, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Lampu Sorot LED Essential SmartBright G5 adalah penerus baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ringan, dengan housing aluminium die-cast yang kokoh dan lapisan tahan korosi, cocok untuk aplikasi umum di luar ruangan. Ditambah lagi, dengan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, lampu ini juga lebih hemat energi.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Nilai
Periode garansi	2 tahun
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	10.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	1
Sudut sumber cahaya	110 °
Warna sumber cahaya	865 cool daylight

Tipe optik	Cahaya lebar
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Area proyeksi efektif	0,06 m²
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	8 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,03 ms
Konsumsi Daya	100 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	Kabel 0,7 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	22
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
------------------------	------------------

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredukan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku


Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Kaca
Material penutup optik	Kaca
Warna Housing	Hitam
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	320 mm
Lebar keseluruhan	252 mm
Tinggi keseluruhan	33 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	33 x 252 x 320 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Kaca keras
Berat Bersih (Bagian)	1,330 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Dimensional drawing



Tanda CE	Tidak
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spesifikasi risiko fotobiologis	0,2 m
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.31, 0.34) SDCM≤6
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM
Nama lengkap produk	BVP150 LED100/CW PSU 100W SWB G3 GM
Kode produk lengkap	872016952233699
Kode urutan	911401836286
No. Material (12NC)	911401836286
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169522336
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8720169522572

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

