



必備 SmartBright 投射燈 WV

BVP153 G3 LED150/865 150W 110-240V SWB

必備 SmartBright 投射燈 WV, 15000 lm, 150 W, 865 冷日光色, 110°, 安全等級 I, 安裝支架可調整

Essential SmartBright LED 泛光燈採用小巧堅固的設計。它的輸入電壓範圍很寬，從 110V 到 277V。本產品採用堅固的壓鑄鋁外殼、防腐蝕塗層和防虹吸設計，適用於一般戶外應用。效能提升至 100lm/W，實現更大節能效益。

产品数据

一般資訊		有效投射面積	0.09 m ²
裝置部件數量	單位		
部件	-		
內附驅動器	是		
照明 source 引擎類型	LED		
保固期	3 年		
照明技術		運轉與電力	
光通量	15,000 lm	輸入電壓	110 至 240 V
相關色溫 (標稱)	6500 K	線路頻率	50 or 60 Hz
光效 (額定) (標準)	100 lm/W	測入電流	8 A
演色性指數 (CRI)	80	浪湧時間	0.1 ms
光源數	1	耗電量	150 W
光源光束角度	110°	功率因數 (比值)	0.9
光源色彩	865 冷日光色	連線照明	飛線/電線
光學裝置類型	對稱	線線	0.6 公尺線線不含插頭
燈具光束幅度	110°	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	7
統一眩光指數 CEN	Not applicable	適合隨機切換	不適用
		保護等級 IEC	安全等級 I
		控制與調光	
		可調光	-
		控制介面	-

必備 SmartBright 投射燈 WV

最高調光等級	不適用
機械與外罩	
外觀材質	鋁壓鑄
反光器材質	聚碳酸酯
光學材料	玻璃
光學罩材質	強化玻璃
外罩色彩	黑色
安裝裝置	安裝支架可調整
光學罩表面處理	透明
整體長度	388 mm
整體寬度	316 mm
整體高度	39 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	39 x 316 x 388 mm
防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK06 [1 J]
光學罩類型	透明玻璃
淨重 (個)	2.530 kg
認證與應用	
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	無
ENEC 標誌	-

光生物學風險	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
光生物學規範	0.2 m
符合歐盟 RoHS 標準	是
執行效能周圍溫度 Tq	25 °C
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	-10% / +10%
點火色度	(0.31,0.34) SDCM<6
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BVP153 G3 LED150/865 150W 110-240V SWB
完整產品名稱	BVP153 G3 LED150/865 150W 110-240V SWB
完整產品代碼	872016975147799
訂單代碼	911401837486
材質 Nr. (12NC)	911401837486
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169751477
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8720169751736

二维绘图

