



GreenVision All-in-one Solar Street Light

ZJS715 Config Remote Solar

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm pin mặt trời và bộ điều khiển sạc MPPT được tích hợp sẵn trong đèn. Nhôm đúc khuôn áp lực có độ bền và tuổi thọ cao. Giá đỡ cột được thiết kế đặc biệt cho phép lắp ở nhiều góc nghiêng khác nhau, lắp ngang và lắp trên đỉnh cột. Mô-đun LED có thể điều chỉnh để phân bố ánh sáng tốt hơn khi cần thiết.

Dữ liệu sản phẩm

Cơ khí và vỏ đèn	
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,200 kg
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	ZJS715 Config Remote Solar
Tên sản phẩm đầy đủ	ZJS715 Config Remote Solar
Mã sản phẩm đầy đủ	871951495814200
Mã đơn hàng	911401840502

Số vật liệu (12NC)	911401840502
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514958142
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8719514958142