



Ledinaire Batten

BN021C LED10S/840 L600

Ledinaire Batten, 10 W, L600 mm, 1050 lm, 1050 lm, 4000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

L600 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off), 1050 lm, 1050 lm, 10 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM \leq 5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpöjohtotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---|----------------------|
| Valonlähde vaihdettavissa | Ei |
| Liitäntälaitteiden lukumäärä | 1 yksikkö |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä |
| Huoltotunniste | Ei |
| Lampun tyyppi | LED |
| Arvoasteikko | Hinta-laatu |
| Takuuaika | 5 vuotta |
| Valaistuksen tekniset tiedot | |
| Valovirta | 1 050 l 050 lm |
| Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9) | <50 |
| Värlämpötila (nim.) | 4000 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 105 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI) | >80 |
| Valonlähteen väri | 840 Neutral white |
| Optiikan tyyppi | Erittäin leveä keila |
| Valaisimen valokeila | 170° |

| Häikäisyindeksi, UGR (CEN) | 27 |
|--|------------------------|
| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
| Tulojännite | 220–240 V |
| Verkkotaajuus | 50 or 60 Hz |
| Kytkenäysäysvirta | 9 A |
| Kytkenäysäysaika | 0,001 ms |
| Tehonkulutus | 10 W |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Liitäntä | 2-napainen pistoliitin |
| Kaapeli | - |
| Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle | 10 |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Ei sovellettavissa |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |

Ledinaire Batten

Mittapiirros

