



Ledinaire Batten

BN021C LED19S/830 L1200

Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 1900 lm, 3000 K, Opaali, IP20, TW1-ready

L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaitte (on/off), 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM \leq 5, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, Yksinkertainen liitäntä ja irrotettava kupu saatavilla 1-vaiheläpijohdotukseen (ei sisäistä johdotusta)

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
Takuuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 900 lm
Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9)	<50
Värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	95 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen väri	830 Warm white
Optiikan tyyppi	Erittäin leveä keila
Valaisimen valokeila	174°

Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	27
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkenäysäysvirta	14,3 A
Kytkenäysäysaika	0,001 ms
Tehonkulutus	20 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	2-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	10
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ledinaire Batten

Mittapiirros

