PHILIPS

Lighting

Ledinaire overflatemontert

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Ledinaire overflatemontert, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Push-in

200x1200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Spredningsvinkel 84°, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel

Produktdata

Generell informasjon	
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei
Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Lysytelse	3 400 4 000 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optikktype	Spredningsvinkel 84°
Lysstrålespredning fra armatur	84°
Blendingstall CEN	19
Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	17,5 A
Innløpstid	0,105 ms
Effektforbruk	33 28 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	Kabel med kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB av 16 A type B	60
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Ledinaire overflatemontert

Kabling	
Tilkoblingstype	PUSH-IN [Push-in]

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	1 200 mm
Total bredde	200 mm
Total høyde	53 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	53 x 200 x 1200 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Montering	Overflate
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettovekt (stykk)	2,870 kg

Godkjenning og bruksområde	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Stroboskopisk effekt	1,6
For omgivelsestemperaturer mellom	–10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤5

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 75 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L80
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 75 000 timer	L70

Bærekraftsdata	
Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.
Innebygd karbon (A1–A3)	24,6 kg CO_2e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt	27,8 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet	70 %
GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet	Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet	Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh)

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC
Fullstendig produktnavn	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC
Full EOC	872016976471299
Bestillingskode	911401843887
Materialenr. (12NC)	911401843887
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169764712
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169764767

Ledinaire overflatemontert

Målskisse



© 2025 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.