



LEDINAIRE BN060C Batten, Accessory

Řada Ledinaire obsahuje sortiment oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete. k dostání jsou obě verze – integrovaná (BN012C) i TLED (BN060C)

Obecné informace

Hodnotový žebříček	Hodnota
--------------------	---------

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	300 V
Frekvence sítě	- Hz
Třída ochrany IEC	-

Mechanické a materiály

Celková délka	600 mm
Celková šířka	20 mm
Celková výška	11 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	11 x 20 x 600 mm
Materiál	Polykarbonát
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Barva příslušenství	Bílá

Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	0,029 kg

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	BN021Z C600
Celý název výrobku	BN021Z C600
Full EOC	871951452854399
Kód objednávky	52854399
Číslo materiálu (12NC)	911401846482
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169513587
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514528543

Rozměrové výkresy

