



Ledinaire Lichtleiste

BN021Z C600

Ledinaire Lichtleiste, Accessory

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzeilleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Good
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	300 V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	600 mm
Gesamte Breite	20 mm
Gesamte Höhe	11 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	11 x 20 x 600 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0.2 J Standard]
Zubehörfarbe	Weiß

Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,029 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BN021Z C600
Gesamtbezeichnung des Produkts	BN021Z C600
Gesamt-Produktcode	871951452854399
Bestellcode	52854399
Material-Nr. (12NC)	911401846482
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169513587
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514528543

Abmessungsskizzen

