



# Ledinaire Lichtleiste

## BN021Z C600

### Ledinaire Lichtleiste, Accessory

Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtleiste ganz besonders aus. Die Lichtleiste kann aufgrund horizontal verschiebbarer Montagebügel schnell und einfach montiert werden. Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet. Sie kann als Einzelleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung. Die Opale Abdeckung aus Polycarbonat garantiert ein homogenes Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte. Die Ledinaire Lichtleiste ist die perfekte Lösung im Preiseinstiegssegment für vielfältige Anwendungen.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Winkel	
Portfolio	Good	Winkel	-
Betrieb und Elektrik		Nettogewicht (Stück)	0,029 kg
Eingangsspannung	300 V	Genehmigung und Anwendung	
Netzfrequenz	- Hz	CE-Zeichen	Ja
IEC-Schutzklasse	-	EU RoHS-konform	Ja
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gesamte Länge	600 mm	Bestell-Produktname	BN021Z C600
Gesamte Breite	20 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	BN021Z C600
Gesamte Höhe	11 mm	Gesamt-Produktcode	871951452854399
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	11 x 20 x 600 mm	Bestellcode	52854399
Material	Polykarbonat	Material-Nr. (12NC)	911401846482
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]	Anzahl pro Verpackung	1
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169513587
Zubehörfarbe	Weiß	Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
		EAN Umverpackung	8719514528543

# Ledinaire Lichtleiste

---

## Abmessungsskizzen

